

**Garant****SNHX 1205 Höger, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	218613 UNI
GTIN	4062406537944
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e$  max.

För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren.

Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

**Teknisk beskrivning**

Fasbredd	0,25 mm
Typ	UNI
Sort	HB7835
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SNHX 1205
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,4 mm
För spårbredd $a_p$	10 / 14 mm

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning