



Minibågfil för bågfilmsblad – med bimetallblad, 24 tänder, Typ: 300



Beställningsdata

Ordernummer	580900 300
GTIN	7311518017545
Artikelklass	58Z

Beskrivning

Utförande:

Robust bladhållare av formgjuten lättmetall med praktisk bladspännare. Totallängd 330 mm. Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygel. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygel. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

Användningsdata:

För bekväm sågning, även av jämssnitt, med metallsågblad nr 582500–582970, på trånga, svåråtkomliga ställen.

leveransinnehåll:

Inklusive SANDFLEX® bimetallhandsågblad.

Teknisk beskrivning

Tänder per tum	24
Bladlängd	250 mm
Produktslag	Bågfilmsställning