

**Garant**

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	302413 20/6
GTIN	4062406544799
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

**Utan** längdinställningsskruv, **medel**.

**Användningsdata:**

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø d	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Håldiameter D <sub>1</sub>	6 mm
totallängd L	210 mm
Produktnamnsattribut	L = 210 mm
Produktslag	förlängningsstång