

Garant

Krypchkuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	302413 20/8
GTIN	4062406544805
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

Utän längdinställningsskruv, **medel**.

Användningsdata:

För användning i krypchkuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

OBS!:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	20 mm
Håldiameter D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
totallängd L	210 mm
Produktnamnsattribut	L = 210 mm
Produktslag	förlängningsstång