

**Dubbelhylsnyckel, nyckelvidd: 24X27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	620502 24X27
GTIN	4062406545789
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Smidda med kraftigt sexkantskaft för skruvnyckel och tvärgående hål för vridstift. Mycket starka, med djupa innersexkanter för utskjutande bultar.

Norm:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	27 mm
totallängd	195 mm
Skaft utvändig sexkant S	24 mm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	Sexkant för skruvnycklar
Nyckelvidd ₁	24 mm
hål vridstift-Ø	12 mm
Tillverkningsprocess	smidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

