

**Garant****Profilrumhållare Ø d = 32 mm, Skaftdiameter DS: 32mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	293102 32
GTIN	4062406560935
Artikelklass	29K

## Beskrivning

**Passar till:**

CNC- och konventionella maskiner.

## Teknisk beskrivning

L	41,5 mm
Skafttyp	Cylindriskt skaft
Skaftlängd L <sub>s</sub>	50 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Ø D	44 mm
Ø d	32 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	50 mm
Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg