



Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	613800 18
GTIN	4013288212740
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 613600

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd $h_{2\max}$	14 mm
nyckellängd L	200 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckelvidd	18 mm
maximal käfthöjd h1	9 mm
tillverkarens beteckning	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel