



Ring- och sexkantnyckel, nyckelvidd: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	613800 32
GTIN	4013288218889
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Särskilt lämplig för trånga monteringsutrymmen. Genom kombinationen av den 7,5° svängda käften och dubbelsexkantgeometrin uppnås en fördubbling av ansättningspunkterna. Den lilla omtagsvinkeln i käften greppar skruven med 15° mellanrum.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 613600

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel