

Garant GRIDLINE

Basskåp med skiljevägg och utdragslådor med dörrar helt av plåt, Typ: 2000-3**Beställningsdata**

Ordernummer	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Utrustat skåp i 40x20G med mittskiljevägg och utdragslådor djup 16G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. **Nivelleringssockel** på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Utdragslådor fronthöjd 125 mm. Kontinuerlig mellanvägg med □ 9 x 9 mm i en 37 mm-raster, alla hyllor kan justeras i höjddled.

Beläggning:

Antal hyllplan bredd 20G: 4

Antal lådor 16x16G: 3

leveransinnehåll:

Skåp inklusive skiljevägg samt hyllor och utdragslådor.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
bredd i G	40
Handtag positionering	i mitten
Bredd	1000 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
lådornas effektiva bredd	400 mm
vikt	162 kg
höjd	2000 mm
ComfortClose	nej
lådornas effektiva bredd i G	16
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
effektiv höjd	1845 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
djup i G	20
lådornas effektiva djup i G	16
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 20

940550 20

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 20G
lådans fronthöjd 125 mm

940640 125

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11