

HEDI

Maskinlampa DUO, Typ: 6LEDDUO



Beställningsdata

Ordernummer	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Högklassiga universellt användbara lampor med strömbrytare, 3 m gummianslutningsledning. Alla HEDI® maskin-/arbetsplatslampor levereras om standard med bordsklämmor, inbyggd magnet och 4 skruvar för flexibel fastsättning av lampan på olika underlag.

Via en fällbar lins kan lampan enkelt och snabbt ställas om mellan punkt- och bredstrålbelysning. Lamphuvudet kan med hjälp av en kulle vridas och svängas 340°. Inklusive utbytbara ljuskällor.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	7 W
Ljutfärg	kallvit
färgtemperatur	6500 K
ljuseffekt	7 W
Belysning	LED

ATEX-zon	ingen
Energiförsörjning	Nätdriven
IP-skyddsklass	IP 20
Ljusflöde	621 lm
Produktslag	Maskinbelysning