



Fiberskivstödronnell TURBO PAD 3 hård/räfflad, Utvändig Ø: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	566688 125
GTIN	4018875763865
Artikelklass	56V

Beskrivning

Utförande:

Fiberskivstödronnell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.

Hård, ej deformierbar fiberskivstödronnell. Anliggningsytan är **finräfflad för att ge bästa kornstöd** vid kant- och yt slipning. Specialplast med **mycket hög temperaturbeständighet**. Idealisk för **grova sliparbeten och grovbearbetning** med kornstorlek 36 till 60.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	125 mm
maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
Hårdhetsgrad	hårt
Gänga	M14
Produktslag	Stödronnell

