

Garant**Slipdukskiva med fiberbaksida, Ø 125 mm, Motsvarande kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	566895 80
GTIN	4062406569211
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Mycket **aggressiv slipdukskiva med hög kantstabilitet** genom en extra fiberbaksida. På så sätt kan den här dukskivan användas i kombination med stödrondeller för fiberskivor, t.ex. nr 566650 och 566672.

Användningsdata:

Brett användningsområde: allt från lätt avverkning till **övergångar** i ett och samma arbetssteg. Perfekt för **slipning av små svetsfogar och svetspunkter** samt för **grövre rengöring och gradning**. Ingen underslipning av ytan.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
Utförande	En coarse heavy duty
Färg	svart
Motsvarande kornstorlek	80
finhetsgrad	mkt grov

hål-Ø	22,23
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
maximal periferihastighet	50 m/s
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		