

Garant**Hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreddar Z: 25/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfrässystemet för **steglös skulderfräsning**. Den kompakta vändskärsplattstorleken ger en **enorm stabilitet** med extra stort antal skär - för **högsta möjliga produktivitet**.

OBS!:

GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,2** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
Passande vändskär	XNEX 040308
Utkragningslängd L_1	44 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	2 mm
Skruvsats för vändskär	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats förvändskär10 delar Typ 1	219878 1
-------------------------------------	----------