



Frontgriptång Fosfaterad, med grepphylsor, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	705992 200
GTIN	4003773087250
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Speciell extra smal huvudform för trånga arbetsutrymmen. **Genomgående led** (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Fininställning via fjädrande tryckknapp, kan justeras i 5 lägen för exakt anpassning av gripvidden. Frontgrip- och sidogripfunktion. Gråfosfaterad tång, polerat huvud, induktionshårdade tänder (ca 61 HRC).

Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

Säker frontalt grepp, även i platta arbetsstycken genom tre anläggningspunkter. Grip, dra åt och lossa även seghårdade skruvhuvuden och slitna bultar och skruvar.

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
Automatisk fastspänning	ja
antal spärlägen för fininställning	5
käftlängd	27 mm
gripvidd för rör	7/8 tum
Klämskydd	ja
spännvidd för sexkant	22 mm
backbredd	11 mm

tillverkarens beteckning	TwinGrip
backarnas utförande	3-punktsanläggning
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kromvanadin-elektrostål
Produktslag	Rörgriptång