



## Sladdlös mutterdragare Utan ackumulator., Typ: GDS18V1050



### Beställningsdata

Ordernummer	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

Batteridrivna vridslagskruvdragare.

- Höger-/vänstergång.
- Batteriladdningsindikator.

3/4 tum slagskruvdragare med **BITURBO** borstlös teknik, med 3 hastighets-/vridmomentsteg.

#### leveransinnehåll:

Version exkl. batteri och exkl. laddare, inklusive L-BOXX.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851– 073867.

### Teknisk beskrivning

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
vikt	2,9 kg
motorkonstruktion	borstlös motor
slaghastighet	0 min <sup>-1</sup>
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M24

batterikapacitet	8 Ah
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximalt varvtal 1:a växeln	1600 min <sup>-1</sup>
typisk användning	Heavy Duty
maximalt vridmoment hårt	1050 Nm
maximala vibrationer enligt EN	12,5 m/s <sup>2</sup>
maximalt varvtal 2:a växeln	2400 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	GDS 18V-1050 H
Batterispänning	18 V
mått verktygshållare	3/4 tum
Antal ingående batterier	0
Produktslag	Slagskruvdragare

## Tillbehör

BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073865 C18
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073857 C18