



Sladdlös mutterdragare, Typ: M18FMT2F12



Beställningsdata

Ordernummer	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Robust, **kraftfull FUEL™ batteridrivna slagskruvdragare** med **borstlös POWERSTATE™ EC-Motor**, lång motorlivstid och hög energieffektivitet. Stabilt **metallväxelhus** och ergonomiskt **mitthandtag med mjuk beläggning**. Batteriladdningsindikator, LED-belysning av arbetsområdet. Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – enastående effektregering:

- **Med systemkommunikation drivmaskin – batteri.**
 - **Med överlastskydd för längre livslängd hos batteri, motor och växel.**
- DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan 4 kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
- **Kompakt utförande.**
 - **Steg 4 för optimalt förhållande mellan effekt och precision vid lossning av skruvar.**

Utförande reklamtext:

Robust, **kraftfull FUEL™ batteridrivna slagskruvdragare** med **borstlös POWERSTATE™ EC-Motor**, lång motorlivstid och hög energieffektivitet.

OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073808.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment 4:e steget	47 Nm
Antal ingående batterier	2
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximal vridmoment 3:e steget	745 Nm
maximalt vridmoment 2:a steget	610 Nm
slaghastighet 2:ans växel	0 - 2100 min ⁻¹
mått verktygshållare	1/2 tum
vikt	6,3 kg
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M22
fästprofil verktygshållare	utvändig fyrkant
typisk användning	Heavy Duty
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	18 V
slaghastighet 3:ans växel	0 - 3100 min ⁻¹
slaghastighet 1:ans växel	0 - 900 min ⁻¹
maximalt vridmoment 1:a steget	475 Nm
tillverkarens beteckning	M18FMT2F12
Energiförsörjning	Batteridrivnen
batterikapacitet	5 Ah
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C