

HOLEX**Sliphylsa (A) kornstorlek 40 grov, Hyls-Ø×hylsbredd: 10X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553700 10X20
GTIN	4062406572297
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.

Normalkorund (A).**Användningsdata:**

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	40
Hylsbredd	30 mm
finhetsgrad	grov

Hyls-Ø	15 mm
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A
Hylstyo	cylindriska
Produktslag	Sliphylsa

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
torrt	lämplig		