

**Garant****Polerslipstift korn 80 (grått) grov, Huvud-Ø×huvudlängd: 4X8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	551850 4X8
GTIN	4062406572419
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Polerstift med **normalkorund (A)** i gummielastisk bindning.

**GARANT polerstift** utmärker sig genom sin långa livslängd och genom att de snabbt ger en fin och likformig yta. Beroende på utförandet uppnås finpoleringar ända upp till blankpolering. GARANT-polerstift kan profileras med avrundningsverktyg.

**Användningsdata:**

**För finslipning och polering av stål, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, höghållfasta material och ickejärnmetaller.** Polerslipstiften sätts inte igen ens av smörjande material. För mattpolering eller optiska effekter på rostfria behållare osv. **Tack vare slipkornets elastiska bindning uppnås en mycket fin polityr.**

Inte lämplig för kanter och grova ytor.

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø	3 mm
Formbeskrivning	Cylinder
rekommenderad periferihastighet:	10 - 15 m/s

Kornstorlek	80
Huvud-Ø	4 mm
huvudlängd	8 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Färg	grå
Produktslag	Polerstift

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		