

Garant**Polerslipstift korn 600 (orange) ultra fint, Huvud-Ø×huvudets längd: 4X8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 551924 4X8 |
| GTIN | 4062406572556 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Polerstift med **normalkorund (A)** i gummielastisk bindning.

GARANT polerstift utmärker sig genom sin långa livslängd och genom att de snabbt ger en fin och likformig yta. Beroende på utförandet uppnås finpoleringar ända upp till blankpolering. GARANT-polerstift kan profileras med avrundningsverktyg.

Användningsdata:

För finslipning och polering av stål, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, höghållfasta material och ickejärnmetaller. Polerslipstiften sätts inte igen ens av smörjande material. För mattpolering eller optiska effekter på rostfria behållare osv. **Tack vare slipkornets elastiska bindning uppnås en mycket fin polityr.**

Inte lämplig för kanter och grova ytor.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|----------|
| Huvud-Ø | 4 mm |
| Formbeskrivning | Cylinder |
| Skaft-Ø | 3 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Kornstorlek | 600 |
| rekommenderad periferihastighet: | 10 - 15 m/s |
| huvudlängd | 8 mm |
| Slipmedel | Normalkorund (A) |
| Slipmedlets beteckning | ZA |
| Färg | vit |
| Produktslag | Polerstift |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |