

**Garant****Polerslipstift korn 400 (vitt) super finit, Huvud-Ø×huvudets längd: 6X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	551923 6X10
GTIN	4062406572518
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Polerstift med **normalkorund (A)** i gummielastisk bindning.

**GARANT polerstift** utmärker sig genom sin långa livslängd och genom att de snabbt ger en fin och likformig yta. Beroende på utförandet uppnås finpoleringar ända upp till blankpolering. GARANT-polerstift kan profileras med avrundningsverktyg.

**Användningsdata:**

**För finslipning och polering av stål, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, höghållfasta material och ickejärnmetaller.** Polerslipstiften sätts inte igen ens av smörjande material. För mattpolering eller optiska effekter på rostfria behållare osv. **Tack vare slipkornets elastiska bindning uppnås en mycket fin polityr.**

Inte lämplig för kanter och grova ytor.

**Teknisk beskrivning**

rekommenderad periferihastighet:	10 - 15 m/s
Formbeskrivning	Cylinder
Skافت-Ø	3 mm

Huvud-Ø	6 mm
Kornstorlek	400
huvudlängd	10 mm
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	ZA
Färg	orange
Produktslag	Polerstift

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		