

FLEX**Kälsvetsslip basapparat, Typ: BME18****Beställningsdata**

Ordernummer	077770 BME18
GTIN	4030293230422
Artikelklass	03S

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfull batteridrivnen basmotor TRINOXFLEX 18 V för bearbetning av metallytor.

- **Mycket lasttålig borstlös motor med hög verkningsgrad.**
- **Unik verktygstillsats med snabbkoppling för verktygslöst byte av de fyra systemtillsatserna för smörjning och rörbandslipning, för slipning med bandfil eller kälsvetsslip.**

leveransinnehåll:

Version utan tillsats, inklusive 2 st batterier 18 V / 5,0 Ah, laddare och L-Boxx® 238.

OBS!:

Passande slipskivor finns under nr 566994 och nr 566996.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridrivnen
maximalt varvtal:	1700 - 3760 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
vikt	2 kg
batterikapacitet	5 Ah

Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
största verktygsdiameter	125 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Kälsvetsslip