



Sladdlös borrhammare, Typ: M18FHPX



Beställningsdata

Ordernummer	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

- **Robust hammarborr med pneumatiskt hammarslagverk.**
- **Slitstarkt metallväxelhus.**
- **Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.**

Integrerad **ONE-KEY™**-teknik och spärrkontakt för kontinuerlig drift. Långt antivibrationsrygghandtag minimerar vibrationerna.

OBS!:

Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073808 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Batterityp	Litiumjon
form verktygshållare	SDS-Plus
slagenergi	4,2 J
Energiförsörjning	Batteridriven

batterikapacitet	5,5 Ah
vikt	5,2 kg
Batterispänning	18 V
Skaft	SDS Plus
Antal ingående batterier	2
maximala vibrationer enligt EN	8,6 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
varvtalsområde	0 - 800 min ⁻¹
maximal slagfrekvens	4600 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	M18ONEFHPX-552X
maximal spiralborr-Ø i betong	30 mm
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Produktslag	Slagbormaskin

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218SC	073840 M1218SC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1418C6	073840 M1418C6
Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5