

Garant GRIDLINE

Facksortiment, 26×14G, Typ: 50/2**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 950192 50/2 |
| GTIN | 4062406573539 |
| Artikelklass | 9GB |

Beskrivning**Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.

Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 26×14G.

Passar till:

Utdragslådor 26×14G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 4 st storlek 6×8/3; 4 st storlek 6×6/3; 1 st storlek 2×8/1; 1 st storlek 2×6/1
Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 3 st storlek B

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|--------|
| passar till lådor med effektivt djup | 350 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 75 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 50 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 125 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 100 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 250 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 200 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 150 mm |
| passar till lådor med fronthöjd | 300 mm |

| | |
|---|-------------------|
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 14 |
| Material | Plast |
| tråghöjd | 25 mm |
| Lådornas effektiva yta i G | 26×14 |
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 26 |
| passar till lådor med effektiv bredd | 650 mm |
| passar till utdragslådor med fronthöjd | ≥ 50 mm |
| Djup | 350 mm |
| höjd | 25 mm |
| Bredd | 650 mm |
| djup i G | 14 |
| bredd i G | 26 |
| vikt | 0,961 kg |
| Produktnamnsattribut | 26×14G |
| Produktslag | Urtag utdragslåda |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X6/1 | 951415 2X6/1 |
| Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ B | 951275 B |
| Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 2X8/1 | 951415 2X8/1 |
| Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X8/3 | 951415 6X8/3 |
| Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X6/3 | 951415 6X6/3 |