

Garant GRIDLINE

Facksortiment, 36×14G, Typ: 50/2**Beställningsdata**

Ordernummer	950197 50/2
GTIN	4062406573553
Artikelklass	9GB

Beskrivning**Utförande:**

Fack och insticksdelningsplattor av plast. Fackens insidor slitsade för indelning med delningsplattor.

Indelningsmaterialet fyller en komplett utdragslåda 36×14G.

Passar till:

Utdragslådor 36×14G.

Innehåll:

Fack 1K nr 951415: 6 st storlek 6×8/3; 6 st storlek 6×6/3

Fackinsticksdelningsplattor (10 st) nr 951275: 4 st storlek B

Teknisk beskrivning

tråghöjd	25 mm
passar till lådor med effektiv bredd	900 mm
Material	Plast
passande till utdragslådor med effektivt djup i G	14
passande till utdragslådor med effektiv bredd i G	36
passar till lådor med effektivt djup	350 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×14
passar till lådor med fronthöjd	75 mm
passar till lådor med fronthöjd	50 mm

passar till lådor med fronthöjd	125 mm
passar till lådor med fronthöjd	100 mm
passar till lådor med fronthöjd	250 mm
passar till lådor med fronthöjd	200 mm
passar till lådor med fronthöjd	150 mm
passar till lådor med fronthöjd	300 mm
passar till utdragslådor med fronthöjd	≥ 50 mm
Bredd	900 mm
Djup	350 mm
bredd i G	36
djup i G	14
höjd	25 mm
vikt	1,31 kg
Produktnamnsattribut	36×14G
Produktslag	Urtag utdragslåda

Tillbehör

Fack, insticksdelningsplattorsats med 10 st Typ B	951275 B
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X6/3	951415 6X6/3
Fack höjd 25 mm1K bredd × djup i G / typ 6X8/3	951415 6X8/3