

Garant**Lamellslipstift Nylonduk (ZA) rundformig, medel, Huvud-Ø×huvudbredd: 60X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554940 60X50
GTIN	4062406573713
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Mycket motståndskraftig och finstrukturerad slipduk med zirkonkorund (ZA). **Idealisk för bearbetning av rostfritt stål.** Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Rekommenderas speciellt för konturslipning.

Teknisk beskrivning

rekommenderat varvtal	4000 min ⁻¹
Skaft-Ø	6 mm
huvudbredd	50 mm
Huvud-Ø	60 mm
maximalt varvtal:	7000 min ⁻¹
Slipmedel	zirkoniumoxid (ZA)
Slipmedlets beteckning	ZA
Motsvarande kornstorlek	180

finhetsgrad	medel
Produktnamnsattribut	medel
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		