



## Universalborr av hårdmetall, 1/4 tum (E 6,3), Borr-Ø: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	787001 12
GTIN	4058546287382
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Hårdmetallspets **med skarpslipade skär och universell skärvinkel. Självcentrerande spets** ger exakta hål även i hårda ytor. Fäste av seghärdat specialstål.

#### Användningsdata:

För borring i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- **Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.**
- **Kakel, keramik, marmor, glas.**
- **Armeringsjärn i betong.**

#### OBS!:

- **Varning: Får endast användas vid rotationsborring (utan slag)!**
- **Snabbare borring och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.**

### Teknisk beskrivning

Borr-Ø	12 mm
spirallängd	90 mm
totallängd	150 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	inte slagborring
Bits sexkantskaft	E 6,3
Produktslag	Universalborr

