



Sladdlös borrhammare utan batteri, laddare och transportväska, Typ: M18FHX



Beställningsdata

Ordernummer	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

- Robust borrhammare med pneumatiskt hammarslagverk.
- SDS-plus borrhäfte.
- Slitstarkt metallväxelhus.
- Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.
- FIXTEC-verktygssnabbväxlingsystem för verktygsfri växling mellan SDS-Plus-hållare och metall-snabbspännings-chuck.
- Rotationsstopp för enkla mejslingsarbeten.
- Säkerhetskoppling skyddar användare och maskin vid blockerad borrhäfte.
- Anti-Vibrations-System AVS.

leveransinnehåll:

Nollversion – utan ackumulator, laddare och väska.

OBS!:

Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073808 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
-----------------	------

maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
tillverkarens beteckning	M18ONEFHX-0
Energiförsörjning	Batteridrivnen
form verktygshållare	SDS-Plus
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximal spiralborr-Ø i trä	28 mm
vikt	4,5 kg
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
slagenergi	2,5 J
varvtalsområde	0 - 1330 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i betong	26 mm
maximal slagfrekvens	4800 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	8,9 m/s ²
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Produktslag	Slagbormaskin

Tillbehör

Batteristartset Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218SC	073840 M1218SC
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1418C6	073840 M1418C6