

Garant EASYFIX

Easyfix grundhållare för kabelrullar set, Typ: 3**Beställningsdata**

Ordernummer	955803 3
GTIN	4062406575410
Artikelklass	91F

Beskrivning**Utförande:**

Kabelrullhållare av plast med aluminiumaxel \varnothing 12 mm och trådbygel \varnothing 6 mm. Trådbygel med kabelbroms, förhindrar obromsad utrullning av kablar. Trådbygeln kan justeras på djupet. Aluminiumaxeln kan monteras i 3 positioner så att rullar med \varnothing 100, 200 och 300 mm kan hängas upp.

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas. Med 3 kabelbromsar.

Passar till:

Perforerade paneler \square 9x9 mm i 37-mm raster.

leveransinnehåll:

2 plasthållare, aluminiumaxel, trådbygel med kabelbromsar.

Alla tillhörande bottenplattor.

OBS!:

Axellängden mellan 2 hållare får maximalt vara 395 mm.

Teknisk beskrivning

Serie	Easyfix
Djup	202 mm
Ståltråds- \varnothing	6 mm
höjd	92 mm
invändig bredd	257 mm

Bredd	369 mm
Axel-Ø	12 mm
Produktslag	Rullhållare