

HEDI

Kabeltrumma helt av plast för F, B, PL und CZ, Typ: 40B2



Beställningsdata

Ordernummer	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att vindan roterar oavsiktligt. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Stor och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 290 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.

- **7 graders lutning för mer markfrigång och bekväm användning.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Vattenavrinningspår.**
- **Fällbart vridhandtag för individuell höger- och vänsterhandmanövrering under upp- och utrullning.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**
- **Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

Med eluttag för länderna Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
märkspänning	250 V
kabelkonstruktion	3G2,5
Kabelfärg	orange
Energiförsörjning	Nätdriven
kabellängd	40 m
Kabelklass	H07BQ-F
Passar för länderna	F, B, PL, CZ
Antal uttag	4
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
IP-skyddsklass	IP 54
material kabel	Pansarkabel
Diagnosystem finns	ja
Produktslag	Kabeltrumma