

**Brynfil – kiselkarbid (grön), plan, längd × bredd (mm) finhetsgrad: 200X20M****Beställningsdata**

Ordernummer	558655 200X20M
GTIN	4260496530627
Artikelklass	56Z

**Beskrivning****Användningsdata:**

För **avgradning, skärpning, bryning** och **fasning** av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering.

För **hårdmetall, ickejärnmetall**, glas, keramik, porslin. Ett material med **stor hårdhet** och utpräglad **självskärpande effekt**.

**OBS!:**

**Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.**

**Teknisk beskrivning**

Bredd	20 mm
finhetsgrad	medel
Längd	200 mm
Kornstorlek	180
Färg	grön
Slipmedlets beteckning	SiC
Form	plan
Produktslag	Brynfil

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
Hårdmetall (HM)	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Sten	mindre lämplig
vått maximal	lämplig
torrt	mindre lämplig