

Brynsten för stål, korund (A) utjämnad grov / fin, längd × bredd: 200X50mm**Beställningsdata**

Ordernummer	558865 200X50
GTIN	4260496536742
Artikelklass	56Z

Beskrivning**Utförande:**

Keramiskt bundna kombibrynen med hårdhetsgrad O/P. Ena sidan grov för förslipning, andra sidan fin för efterslipning.

Korund i medelhård bindning. På undersidan normalkorund (A) kornstorlek 100 (grov); på ovansidan aluminiumoxid kornstorlek 280 / 320 (fin).

Användningsdata:

För avgradning, finslipning av ojämnheter, avrundning av kanter.

OBS!:

Utjämnade brynstenar, extra avverkade för en perfekt plan yta.

Teknisk beskrivning

Bredd	50 mm
höjd	25 mm
Längd	200 mm
finhetsgrad	grov / fin
Produktslag	Brynsten

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		