


Brynsten för hårdmetall och gjutgods, kiselkarbid (SiC) utjämnad grov / fin, längd × bredd: 200X50mm



Beställningsdata

Ordernummer	558875 200X50
GTIN	4260496536766
Artikelklass	56Z

Beskrivning

Utförande:

Keramiskt bundna kombibrynen med hårdhetsgrad O/P. Ena sidan grov för förslipning, andra sidan fin för efterslipning.

Kiselkarbid i medelhård bindning. På undersidan SiC-korn 280 / 320 (fin); på ovsidan SiC-korn 100 (grov).

Användningsdata:

För avgradning, finslipning av ojämnheter, avrundning av kanter.

OBS!:

Utjämnade brynstenar, extra avverkade för en perfekt plan yta.

Teknisk beskrivning

Längd	200 mm
finhetsgrad	grov / fin
höjd	25 mm
Bredd	50 mm
Produktslag	Brynsten

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		