



Digitalt verkstads-skjutmått, mätområde: 3000mm



Beställningsdata

Ordernummer	415525 3000
GTIN	4062406579593
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Skjutmått för in- och utvändig mätning (med preset). Lättavläst LCD-display med extra stora siffror. Optimala styr- och glideegenskaper tack vare plastlagrade **dubbla glidskenor**. Finslipade mätskänklar av rostfritt stål. Med två förskjutbara och **utbytbara mätskänklar. Inklusive mätkraftsbegränsning.**

leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 stl. CR2032.

Specialtillbehör:

Inställningstolk nr 415527 storlek set. Mätskänklar M2,5 nr 415526 storlek 90 med gänga M2,5 för specialsond nr 434900–434910.

Teknisk beskrivning

felgräns	0,25 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	A1
mätområde	0 - 3000 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Preset-funktion	ja
vikt	3,2 kg
skänkellängd	150 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
Antal ingående batterier	1
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätspetsar	ja
Mätteknik	digital
Material	ABS
Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 3000 mm	021000 3000
---	-------------

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------