

Säkerhetsbehållare typ I, röd, Volym: 19l



Beställningsdata

Ordernummer	981182 19
GTIN	697841140196
Artikelklass	97S

Beskrivning

Utförande:

Säkerhets- och transportbehållare minskar brand- och explosionsrisken när du fyller på och lagrar brännbara vätskor. Förbättrad effektivitet med användarvänliga funktioner när du ska hälla upp och fylla på vätskor.

Stålsäkerhetsbehållare typ, garanterat 100% läckagesäker. Självstängande, läckagesäkert lock skyddar mot utträngning av ångor och spill. Övertrycksavlastningslock luftar automatiskt för att förhindra en explosion. Flamspärr i rostfritt stål leder av värme för att förhindra baktändning. Dubbla förseglings sömmar vid botten och ovansidan för extra skydd mot stötar. Förstärkta väggar skyddar mot inbuckling och implosion.

Rörliga handtag på behållarna för tyngre laster. Den motståndskraftiga pulverlackeringen är kemikalieresistent.

Norm:

FM-Zertifizierung sowie UL/ULC und TÜV SÜD.

Teknisk beskrivning

Ø	300 mm
höjd	430 mm

rymd:	19 l
Färg	röd
tillverkarens beteckning	Typ I Säkerhetsburkar - Röda - Svänghandtag typ 1
Materialtjocklek	3 mm
Förvaring	Förvaring vattenriskklass 1-3
Förvaring	Förvaring av miljöfarliga ämnen
Förvaring	Förvaring av användbara ämnen tillåten
Produktnamnsattribut	röd
Produktslag	Säkerhetsbehållare