

Mitutoyo**Digitalt ABS verkstadsskjutmått IP67 med skänkel-/standardmätytor,
mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415355 300
GTIN	4946368846316
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 67
mätområde	0 - 300 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen

avläsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
skänkellängd	90 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstads-skjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300