

Skrivbord med elektrisk höjdställning, Bredd: 2000mm



Beställningsdata

Ordernummer	974024 2000
GTIN	2050002050785
Artikelklass	91Q

Beskrivning

Utförande:

Skrivbord med elmotor driven höjdställning med hjälp av manöverorgan. Grundkonstruktion i form av en pulverbelagd svetsad stålram. Fastsättning av bordskivan genom direkt hopskruvning med ramen och två asymmetriskt anordnade profilbalkar. Ramen är fri från tvärbalkar i hela benområdet, så att rullbehållare med upp till 560 mm höjd kan köras in. Åk hastighet vid höjjustering 38 mm/s (utan last). Ljudnivå lägre än 50 dB. Glidskor med justeringsfötter för 10 mm höjdtjämnning. Inklusive kollisionsskydd genom motståndsmätning. Bordsskiva av melamin med dekoryta, 25 mm tjock.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 för Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Lackering:

Dekor bordskiva finns i 5 färger:; kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

Benställning finns i 3 färger: renvit, aluminiumsilver, metallgrå.

OBS!:

Bordsskiva i metallgrått rekommenderas inte på grund av stark reflektion.

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.

Teknisk beskrivning

höjdställningsområde	650 - 1300 mm
arbetskiva (tjocklek)	25 mm
Bredd	2000 mm

maximal bärformåga	70 kg
Djup	800 mm
vikt	75 kg
Utförande	elektriskt höjjusterbar
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	25 mm
Färgval	Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
Färgval	Metall: Renvit, aluminiumsilver, metallgrå
Produktslag	Skrivbord