

Sideboard med skjutdörrar, 2 pärmhöjder, Bredd: 1600mm



Beställningsdata

Ordernummer	974211 1600
GTIN	2050002053663
Artikelklass	91Q

Beskrivning

Utförande:

Skjutdörrsskåp av trä med mittvägg och två hyllplan (till vänster respektive höger om mittväggen) tjocklek 25 mm, reglerbar i steg om 32 mm. Skåp med stabil fönsterförsedd bakvägg. Levereras med båggrepp i metallgrått. Höjd ståsockel 30 mm, alltid metallgrå, inklusive höjdregeringskruvar. Cylinderlås med två nycklar.

Lackering:

Dekor finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

OBS!:

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.

Teknisk beskrivning

Låssystemanpassad	nej
Sockelhöjd	30 mm
höjd	779 mm
Handtagsform	Båggrepp
antal hyllor	4
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	nej
Yta stomme	Trä

Material sockel	stålplåt
med sockel	ja
Bredd	1600 mm
Låsnumret kan bytas ut separat	nej
Djup	450 mm
effektiv höjd	699 mm
Utförande	Sideboard
Höjdinställning i raster	32 mm
Färgval	Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
Produktslag	Kontorsskåp