

Sideboard med skjutdörrar, 3 pärmhöjder, Bredd: 1200mm



Beställningsdata

Ordernummer	974212 1200
GTIN	2050002053670
Artikelklass	91Q

Beskrivning

Utförande:

Skjutdörrsskåp av trä med mittvägg och två hyllplan (till vänster respektive höger om mittväggen) tjocklek 25 mm, reglerbar i steg om 32 mm. Skåp med stabil fönsterförsedd bakvägg. Levereras med båggrepp i metallgrått. Höjd ståsockel 30 mm, alltid metallgrå, inklusive höjdregeringsskruvar. Cylinderlås med två nycklar.

Lackering:

Dekor finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

OBS!:

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.

Teknisk beskrivning

Handtagsform	Båggrepp
Låsnumret kan bytas ut separat	nej
Djup	450 mm
höjd	1163 mm
Yta stomme	Trä
med sockel	ja
antal hyllor	2

Bredd	1200 mm
låssystemanpassad	nej
effektiv höjd	1083 mm
Sockelhöjd	30 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	nej
Material sockel	stålplåt
Utförande	Sideboard
Höjdinställning i raster	32 mm
Färgval	Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
Produktslag	Kontorsskåp