

Gallerdurkhyllplan, Typ: 500



Beställningsdata

Ordernummer	983212 500
GTIN	4004514227546
Artikelklass	96P

Beskrivning

Utförande:

Gallerdurkhyllplan förzinkat, maskvidd 30×30 mm, bärstål 25×2 mm. Direkt avrinning för uttrinnande vätskor genom gallerdurkhyllplanet.

Största fackbelastning per gallerdurkhyllplan: **150 kg.**

Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Snabb uppbyggnad tack vare det enkla instickbara utförandet.

Passar till:

Hyllställ för småförpackningar nr 983205 och nr 983210.

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150 kg

Material: förzinkade

höjd: 25 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 500 mm

lyftförmåga: 150 kg

vikt: 9 kg

Teknisk beskrivning

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	150 kg
vikt	9 kg

höjd	25 mm
Material	förzinkade
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
lyftförmåga	150 kg
tillverkarens beteckning	Hyllställ för småförpackningar
Produktslag	Galler