

**Skjutmått, mätområde: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415196 800
GTIN	4062406584269
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Nonie och avläsningsyta är bländfritt förkromade. Härdade och slipade mätytor. **Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyckdiametrar.** Med låsskruv. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändiga mätningar.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
gradering	1/20 mm
skänkellängd	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,05 mm
felgräns	0,1 mm
vikt	2,1 kg
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
mätområde	0 - 800 mm
Gradering nonie mm/tum	ja
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
Produktslag	Verkstads-skjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000