

Garant UNI LINE

Utdragslådmodul för U-form, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	955486 2
GTIN	4062406586072
Artikelklass	9GC

Beskrivning

Utförande:

Utdragslådmodul för UNI Tower storlek M i U-form eller UNI Z-Tower. Modulen kan hängas upp på godtycklig höjd i UNI Tower. Bara en utdragslådmodul per Tower är möjlig.

100 % utdragbar lådor i 20×16G, kan inte låsas separat. Utdragslådor med **separat enhandsupplåsning för varje utdragslåda**. Bärförmåga för varje utdragslåda 40 kg.

Passar till:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 125

Lackering:

Utdragslådastomme silver, lådfront antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Kan inte konfigureras.**

Teknisk beskrivning

Djup	477 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×16
Bredd	540 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Lådor med individuell låsning	Enhands
Höjdinställning i raster	37 mm
lådornas effektiva djup i G	16
höjd	222 mm
vikt	13 kg
Produktslag	Låda