

Garant UNILINE

UNI Tower stationär U-form, Typ: M**Beställningsdata**

Ordernummer	955464 M
GTIN	4062406586188
Artikelklass	9GC

Beskrivning**Utförande:**

Modulärt utlämningsystem för direkt åtkomst till arbetsmaterial och snabb visualisering av information. Fritt konfigurerbart genom mångsidiga tillbehör och perfekt kompatibilitet med Easyfix-system.

På alla in- och utsidor försett med perforerade paneler \square 9×9 mm i 37 mm-raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler och Easyfix krokarna och hållare. U-form: 2 sidväggar med bakvägg. Utdragslådor och dörr kan monteras.

leveransinnehåll:

UNI Tower nr 955460 storlek M; 2 hyllplan nr 955481 storlek M; tillsats nr 955475 storlek GREY.

Lackering:

Tvåfärgat **pulverbelagd**, silver kombinerad med antracit RAL 7016. **Kan inte konfigureras.**

OBS!:

Fler tillbehör, t.ex. bildsymboler, hyllplan, utdragslådor och dörrar finns under nr 955474 – 955499.

Teknisk beskrivning

Serie	Tower
lyftförmåga	150 kg

Djup	750 mm
effektivt djup	510 mm
Bredd	720 mm
höjd	2140 mm
invändig bredd	540 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Höjdinställning i raster	37
Produktslag	Torn av perforerad plåt

Tillbehör

Tillsats förUNI Tower M Typ GREY	955475 GREY
UNI Towerstationär U-form Typ M	955460 M