

Garant
HM-torusfräs, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 1/0,25 mm

Beställningsdata

Ordernummer	206140 1/0,25
GTIN	4045197123374
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
 Tandantal Z: 2
 Spiralvinkel: 30 grad
 Skaft: DIN 6535 HA med h6
 Tandantal Z: 2
 Skärlängd L_c : 1,5 mm
 Skärradie R_1 : 0,25 mm
 Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 4 mm
 Friställningsdiameter D_1 : 0,95 mm
 totallängd L: 38 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Skärradie R_1	0,25 mm
Friställningsdiameter D_1	0,95 mm
Matning f_z för kopierfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,006 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	4 mm
L_2	20 mm
Skär-Ø D_c	1 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,006 mm
Skaftdiameter D_s	3 mm

Skärlängd L_c	1,5 mm
totallängd L	38 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	30 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.- \emptyset	e8
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,2×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar