

Platt magnet med invändig gänga, SmCo₅, Ø: 20mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 085922 20 |
| GTIN | 2050000965234 |
| Artikelklass | 08Q |

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|------------|
| nominell vidhäftningskraft | 90 N |
| höjd | 6 mm |
| Material yta | förzinkade |
| Ø | 20 mm |
| Gänga | M4 mm |
| Gänghylsa | ja |
| höjd med gänga | 13 mm |
| maximal temperaturbeständighet | 200 °C |

| | |
|----------------------|-------------------|
| vikt | 16,5 g |
| Material magnetkärna | SmCo ₅ |
| Produktslag | Platt gripmagnet |

Tillbehör

| | |
|--|-----------|
| Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M4 | 085921 M4 |
|--|-----------|