

HOLEX**Skärhållare Medium-Plus axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2:
65/100mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 278042 65/100 |
| GTIN | 4062406601904 |
| Artikelklass | 22B |

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).

För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| maximal första insticksdiameter D_2 | 100 mm |
| maximalt sågdjup t_{max} | 14 mm |
| minimal första insticksdiameter D_1 | 65 mm |
| Skaftbredd b | 16×16 mm |
| Skrivar | 279816 3 |
| Användning | Vänster |
| Invändig | nej |
| Spårbredd w | 3; 4 mm |
| Produktslag | Skärhållare |

