

HOLEX**Skärhållare Medium-Plus axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2:
340/999mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278044 340/999
GTIN	4062406602062
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).

För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup t_{max}	14 mm
minimal första insticksdiameter D_1	340 mm
maximal första insticksdiameter D_2	999 mm
Skaftbredd b	20×20 mm
Skruvar	279816 4
Användning	Vänster
Invändig	nej
Spårbredd w	3; 4 mm
Produktslag	Skärhållare

