

**Skärhållare Medium-Plus axiell, Höger, Ø-Område Instick D1 / D2: 35/50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278045 35/50
GTIN	4062406602079
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm).

För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

maximal första insticksdiameter D_2	50 mm
minimal första insticksdiameter D_1	35 mm
maximalt sågdjup t_{max}	14 mm
Skaftbredd b	25×25 mm
Skrubar	279816 4
Användning	Höger
Invändig	nej
Spårbredd w	3; 4 mm
Produktslag	Skärhållare

