

## Platt magnet utan gänga, Neodym, Ø: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085923 32
GTIN	2050001737700
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 80 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

Material yta	förzinkade
vikt	40 g
nominell vidhäftningskraft	350 N
maximal temperaturbeständighet	80 °C
höjd	7 mm
Ø	32 mm
Material magnetkärna	Neodym
Produktslag	Platt gripmagnet

