

Platt magnet med invändig gänga, SmCo₅, Ø: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	085922 25
GTIN	2050000965241
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	200 °C
Gänghylsa	ja
Ø	25 mm
vikt	33 g
nominell vidhäftningskraft	150 N
Gänga	M4 mm
Material yta	förzinkade
höjd	7 mm

höjd med gänga	14 mm
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga 10 delar Gänga M4	085921 M4
---	-----------