

**Starkmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, totalhöjd: 54mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085934 54
GTIN	4045197608390
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

- Stark magnet med bryggform.
- Med hål för fastsättning av magneten. (Dim. 35 och 41 med 2 hål)
- Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C.

**Användningsdata:**

För fasthållning, lyftning eller sortering av små järndetaljer eller för inbyggnad i elektriska reläer, mätinstrument m.m.

**Teknisk beskrivning**

enkelpol djup	20 mm
nominell vidhäftningskraft	470 N
maximal temperaturbeständighet	550 °C
enkelpol bredd	82 mm
totalhöjd	54 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Starkmagnet

